

ErgoComfort Sadel

- Klassisk bekväm sadel- och supportstol
- Lättillgängliga reglage för inställningar. Reglage med pictogram
- Mjuk stoppning som ger god komfort hela dagen
- Kan byggas till dig för att passa dina arbetsuppgifter, arbetsmiljö och dina behov av god ergonomi.



Specifikationer

Sits djup och bredd	40 x 41 cm
Ryggstöd höjd och bredd	24 x 36 cm
Antal gaspelare / sitthöjder	7 st
Antal fotaktivator / sitthöjder	3 st
Hjul alternativ	11 st
Fotkryss blankpolerad alu	3 st med olika diameter
Fotkryss svartlackerade	3 st med olika diameter
Max belastning	120 kg
Garanti	5 år
Klädsel alternativ	Vinyl, textil och läder
ESD utförande	Ja

Tillbehör

Fotring	2 st med olika diameter
Fotaktivator	För höjdjustering med foten. Välj mellan tre olika sitthöjder
Armstöd	2 st modeller standard, fler kan erbjudas vid specialstolar efter förfrågan

ERGO Comfort
Stolsystem

Modeller och sitthöjder

Sitthöjden kan variera något beroende klädsel, olika val av hjul, tillbehör med mera.

Modell / pelare	4FL	4F	4FH	4E	4C	4A	4A+	4FH Fix	4C Fix	4A Fix
EC Sadel 1	36-44	43-51	46-59	48-64	53-73	60-86	70-93			
EC Sadel 2	38-45	44-52	47-60	49-65	54-74	61-86	71-94			
EC Sadel Flex	30-38	36-44	39-52	Nej	46-66	53-79	64-86	40-55	53-78	64-87

Modell m. fotaktivator	4N	4O	4P
EC Sadel 1 OP	48-61	53-73	60-85
EC Sadel 2 OP	49-62	54-74	61-86



Fakta

Klädsel

Vi använder vinyler från Bröderna Jörgensen och textilier från Gabriel, Camira och Bogesund. Vi försöker att i största möjliga utsträckning använda PVC- och ftalatfria vinyler som är OEKO-TEX-certifierade enligt standard 100.

Brandklassificering

Skum och våra standard vinyler och textilier är testade till BS / EN 1021-1 & 2. Skum och klädsel enligt B5-5852 crib 5 kan levereras på begäran. För mer information vänligen kontakta vår kundservice.

Miljö och kvalitet

- ErgoComfort Sweden AB arbetar enligt ISO 9001 och ISO 14001, certifiering förväntas ske under kvartal 4, 2018.
- Alla delarna på stolen är utbytbara
- Stolsmodeller i sortimentet ErgoComfort stolsystem är återvinningsbara till 95 %

Underhåll och rengöring

Textila klädsel dammsugs med möbelborste eller torkas av med en ren trasa/svamp med ljummet vatten som vridits ur ordentligt. Vinyl klädsel kan tvättas av med vanligt förekommande rengörings- och desinfektionsmedel. Kontakt kundservice för mer information.